

109 Seitenmontage-Bandschelle für CPVC-Rohr, 2" Rohr, 50 DN, 60,3 mm OD



KATALOGNUMMER

1090200EG

MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Montageschrauben beigegefügt



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 597832

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Rohrgröße: 2" Min

NB/DN: 50

Außendurchmesser (OD): 60,3 mm



Lochgröße (HS): 5,8 mm

A: 92,1 mm

B: 76,2 mm

C: 30,2 mm

Hängerabstand: 2,4 m Max



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

