

# Einschubrohrschele für Kabelschutzrohr, 30–35 mm OD, 7 mm Loch, Glatt



## KATALOGNUMMER

**16P**

## MERKMALE

Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt

Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr

Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 171170

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Außendurchmesser (OD): 30 - 35 mm

Lochgröße (HS): 7 mm

Lochtyp: Blank

Statische Grenzlast 1 (F1): 110N

Statische Grenzlast 2 (F2): 65N



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

