

# EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 42–50 mm OD, 3–8 mm Flansch



## KATALOGNUMMER

**24EM24**

## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder  
Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 171960

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Außendurchmesser (OD): 42 - 50 mm

Flanschstärke (FT): 3 - 8 mm

Statische Last: 330N



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

