

Kabelrinne mit Flanschklipp, 14–20 mm Flansch

KATALOGNUMMER

BTF912



MERKMALE

Schnelle und einfache Lösung zur Befestigung von Datenkabeln entlang vorhandener I-Träger

Nur halbes Gewicht. Eine echte Alternative zur herkömmlichen Kabelrinnen

Nutzt den verlorenen Raum innerhalb des Trägers als praktische Kabelrinne

Vormontiert mit 3 speziellen EM Flanschklips zum Aufschlagen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 160840

Material: Stahl


Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Flanschstärke (FT): 14 - 20 mm

Höhe (H): 110 mm

Länge (L): 1500mm

Breite (W): 50 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

