

Montageschiene Typ C, mit Langloch, Stahl, PG, 6.000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm



KATALOGNUMMER

C15L6000PG

MERKMALE

Kalt geformte Schiene, Langloch

Montageschienen für mittlere bis schwere Belastungen

Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten
Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 317131

Typ Strutmontageschiene: C (21 x 41 mm)

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Dicke (T): 1.5 mm

Länge (L): 6000mm

Höhe (H): 21 mm

Breite (W): 41 mm

A: 22.3 mm

B: 11 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

