

Cat HP J-Haken-Mod-Clip mit BC-Trägerklammer, 16mm max Flansch



KATALOGNUMMER

CATHPMBC

The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

MERKMALE

Easy beam flange installation

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



PRODUKTMERKMALE


Artikelnummer: 186078

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt;nVent CADDY Armour

Material: Stahl;Spring Stahl

Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Statische Last: 440N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

