

nVent CADDY Speed Link Light Pack

Befestigungsw. mit Schubbolzenad., 1,0mm, 2m L

KATALOGNUMMER

CLP1L2GBSF



Das nVent CADDY Speed Link-Light Pack mit Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter enthält eine vorgeschchnittene Länge (1m und 2m) Drahtseil mit einem Durchmesser von 1mm, das auf einer Winkelhalterung für die direkte Befestigung vernietet ist, und einen ultraflachen Verschluss. Installateure können es schnell und sicher mit einer Vielzahl von Schubbolzengeräten an der Betondecke anbringen, um Beleuchtungskörper und Beschilderungen zu befestigen.

MERKMALE

Das komplette System enthält Stahlseil, Verschluss und Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter

Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden

Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum

Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196092

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl;Messing

Durchmesser Stahlseil: 1 mm

Länge Stahlseil: 2m

A: 38 mm

B: 25.5 mm

Statische Last: 100N

Dicke (T): 6.5 mm

Breite (W): 12.5 mm

Höhe (H): 21 mm



Winkel (a): 60 °

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Lasten beziehen sich auf den Befestigungswinkel mit Adapter. Bitte prüfen Sie mit dem Hersteller der Bolzen die erlaubte Last bezüglich Setztiefe und Betongüte. Die maximal zulässige Last ist die Kleinere der zulässigen Lasten von Winkel oder Bolzen.

Der Adapter passt auf diese Geräte BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 oder gleiche Modelle.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.



nVent.com/CADDY | 2