

M10 Schienenmutter z. schn. Bef. mit Einsteckmech. für Montageschiene – 375 kg

KATALOGNUMMER

CRLSM10EG

MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Kann zur Vorfertigung von Baugruppen verwendet werden, die sich dann schnell auf zuvor installierte Gewindestangen schieben lassen

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 390004

Material: Gusseisen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 10


B: 35 mm

C: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Länge (L): 23mm

Statische Last: 3750N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

