

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen, M10, M12 Stabgröße

KATALOGNUMMER

CSBBRS1MEG

MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 402239

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 10;12

Flanschstärke (FT): 2.7 - 12.7 mm

Höhe (H): 28.2 mm

Länge (L): 40.4mm



Breite (W): 26.9 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 2.7 mm

Schraubenlänge (L): 32mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

