

nVent CADDY EZ Riser, 1/2" Rohr

KATALOGNUMMER

EZR0050



Die nVent CADDY EZ Riser ist eine Mehrzweckklemme zur Sicherung und Unterstützung vertikaler Rohrverläufe. Diese Universallösung kann in verschiedenen zugelassenen Ausrichtungen installiert werden und dient als Standleitung bei Standardmontage, Abstandsmontage oder Montage in engen Bereichen – eine waschechte 3-in-1-Lösung. Die nVent CADDY EZ Riser ist sofort einsatzbereit und verfügt über vorgebohrte Gewindestangenlöcher zur Abstandsmontage sowie Markierungen zur einfachen Entfernung der Laschen in Bereichen, in denen Steigleitungsschellen normaler Größe nicht passen.

Bauunternehmer profitieren von einer vereinfachten Materialhandhabung mit einer multifunktionalen Schelle, die verschiedene Ausrichtungen ermöglicht und selbst bei gekürzten Laschen die Zulassungskriterien weiterhin erfüllt.

MERKMALE

Dank der gezahnten Flanschschraubenköpfe ist nur ein Werkzeug zum Festziehen erforderlich

Installation ist bis zu 60 % schneller als mit Standard-Steigleitungsschellen

Durch die zwei zusätzlichen Schraubenlöcher kann die Schelle auch einfach mit Gewindestangen an der Wand befestigt werden

Es müssen keine zwei Produktfamilien für Standardschellen und Schellen für enge Bereiche bevorratet werden

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 179225

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 1/2"

Außendurchmesser (OD): 21.3 mm

Lochgröße (HS): 9.9 mm

A: 215.9 mm

B: 130.2 mm

C: 22.2 mm



Statische Last: 1100N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schelle ist für Stahlrohre konzipiert und muss unter einer Kupplung oder einer Scherlasche montiert werden, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen sind.

Zur Montage ist ein geeignetes Werkzeug zu verwenden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

