

Dämmprofil aus Gummi für C- Schiene, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Schienen, 30 m



KATALOGNUMMER

ISOE01

MERKMALE

EPDM-Profil- Verhindert den Kontakt zwischen Montageschiene und Lüftungskanal

Zur Verwendung mit C-Profilen

Verwendbar mit Gewindestangen bis zu M10

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400914

Material: EPDM-SBR-Gummi

Temperatur: -50 to 110 °C


Kanaltyp: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Länge (L): 30m

Höhe (H): 6 mm

Breite (W): 31 mm

Lochgröße (HS): 8.5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

