

# Kabel/Kabelschutzrohrklipp, 42 mm max. Außendurchmesser.



## KATALOGNUMMER

**K20**

## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohr an Gewindestangen, Drahtstangen oder Flanschen

Auch für flexible metallene Kabelrohre, gepanzerte Kabel, tragbare Kabel, Steuerrohre und Kommunikationskabel verwendbar

Verfügbar für EMT, starres, HNO, IMT, MC/AC und Aluminium-Kabelschutzrohr

Keine Montagewerkzeuge erforderlich



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170690

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Außendurchmesser (OD): 42 mm Max

Statische Last 1 (F1): 220N

Statische Last 2 (F2): 445N

Statische Last 3 (F3): 100N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Es können festgeschaltete Drop-Wire/Stange und EC311 erforderlich sein. Die Zuständige Behörden vor Ort konsultieren.

Nur zur horizontalen Anwendung bei der Installation von Kabelschutzrohrs.

| Teilenummer | Außendurchmesser | Flanschstärke |
|-------------|------------------|---------------|
| K12         | 16 mm - 22 mm    | 3 mm - 7 mm   |
| K12         | 14 mm - 20 mm    | 8 mm - 10 mm  |
| K12         | 12 mm - 19 mm    | 11 mm - 13 mm |
| K16         | 24 mm - 28 mm    | 3 mm - 7 mm   |
| K16         | 20 mm - 26 mm    | 8 mm - 10 mm  |
| K16         | 19 mm - 24 mm    | 11 mm - 13 mm |
| K20         | 28 mm - 40 mm    | 3 mm - 7 mm   |
| K20         | 26 mm - 38 mm    | 8 mm - 10 mm  |
| K20         | 21 mm - 35 mm    | 11 mm - 13 mm |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

