


Konsole Typ A, mit Langloch, Stahl, EG, 2 mm x 300 mm x 41 mm x 41 mm



KATALOGNUMMER

KA20H0300EG

MERKMALE

Schiene mit Langloch

Auf flache Befestigungsplatte geschweißt

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 311817

Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm)

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Dicke (T): 2 mm

Länge (L): 300mm

Höhe (H): 125 mm

Breite (W): 45 mm

A: 22 mm




B: 41 mm

C: 41 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

Y: 14 x 27 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

