

Strutmontageschiene-Konsole Typ AA, genutet, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm



KATALOGNUMMER

KAA25H0750HD

MERKMALE

Rücken-an-Rücken geschweißte Schiene

Auf flache Befestigungsplatte geschweißt



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 311431

Typ Strutmontageschiene: AA (83 x 41 mm)

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Länge (L): 750mm

Höhe (H): 165 mm

Breite (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm




C: 82 mm

D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Dicke (T): 2.5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

