

Gewindestangeninstallationshänger, 7 mm Loch 1, Glatt, M6 Loch 2, Gewinde



KATALOGNUMMER

M6TIB

MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an horizontalen Strukturen, wie etwa laminiertes Holz oder Betonträger, Träger, Decken und Wände

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 174850

Material: Federstahl;Stahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour;Vorverzinkung

Lochgröße 1 (HS1): 7 mm

Lochtyp 1: Blank

Lochgröße 2 (HS2): 6 mm


Lochtyp 2: Mit Gewinde

Statische Last: 700N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten gelten nur für nVent CADDY-Befestigungen.

Die Befestigungsmethode an der Struktur muss separat bewertet werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

