

nVent CADDY Pyramid Universalträger, 406 mm x 101,6 mm

KATALOGNUMMER

PBU16M



MERKMALE

Selbstsichernde Edelstahlmuttern ermöglichen eine anwendungsspezifische Befestigung an der Trägerbasis, einschließlich der einfachen Befestigung von Edelstahlmontageschienen, Gewindestangen oder projektspezifischen Befestigungselementen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Mit quadratischen Aufnahmen für Montageschienen zur Erstellung eines 12" (305 mm) breiten H-Rahmens (nur PBU16)

Basis besteht aus UV-stabilisiertem thermoplastischem Material

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 360497

Material: Polyethylen; Polypropylen; Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)

Temperatur: -45 to 65 °C

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Länge 1 (L1): 406 mm

Länge 2 (L2): 480 mm

Höhe (H): 102 mm

Breite (W): 201 mm

Gewindegröße (TS): M10

Bohrlochanzahl: 2




A: 165 mm

Oberfläche: 91613mm²

Statische Last: 6670N

Stückgewicht: 1 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

