

# Metall Kabelbügel, 10 Kabel, 7,1 mm Loch



## KATALOGNUMMER

**PKM10H6**

## MERKMALE

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 182045

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour



Kabelkapazität: 10

Lochgröße (HS): 7.1 mm

Länge (L): 171.5mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Kabeldurchmesser bis 1/2" (13 mm) wenn eine 1/4" (6 mm) Scheibe untergelegt wird.



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

