

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit, 196 mm

KATALOGNUMMER

PTF6



MERKMALE

Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Plastikkammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre

Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar

Der Standfuß verfügt über eine Vielzahl von Löchern zur Aufnahme von verschiedenen Klammergrößen und Konfigurationen

Zusätzliche Einsteckklammern können separat erworben werden um weitere Rohrstränge zu befestigen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Einfacher Transport auf das Dach

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 360460

Material: Polyethylen;Polypropylen;Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Länge 1 (L1): 196 mm

Länge 3 (L3): 81mm

Breite (W): 150 mm

Höhe (H): 102 mm

A: 122 mm

B: 41 mm

Oberfläche: 26452mm²

Stückgewicht: 0.3 kg



Statische Last: 1330N




ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Länge 2 entspricht dem maximalem Abstand der Rohrmitten bei Verwendung der Klammer PFT2C. Länge 3 entspricht dem maximalem Abstand der Rohrmitten bei Verwendung der Klammer PFT1C.

Tool-Free Rohrschelle				
Teilenummer	Außendurchmesser OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

