

Leichter Spreizanker

KATALOGNUMMER


SCMND

MERKMALE

Eignet sich hervorragend für brandschutzzugelassene Befestigungselemente

Feuerwiderstandsklasse R30-R120

ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 800071

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Bohrlochtiefe: 45mm

A: 5 mm Max

Bohrerdurchmesser (Ø): 6"

Lochgröße (HS): 7.2 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Bohrlochtiefe entspricht der maximalen Tiefe und ist entsprechend dem zu befestigenden Bauteil anzupassen.


Die maximal zulässige Last pro Befestigungspunkt kann, abhängig von nationalen Regelungen unter den zulässigen Lasten des Dübels liegen. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind für die jeweiligen Länder in der ETAG 001, Teil 6 geregelt.

Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (M und F).

Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Teilenummer	Gerissener Beton C20/25	Ungerissener Beton C20/25	Nominale Einschraubtiefe
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

