

# Montagesatz Trägerbefestigung

## KATALOGNUMMER

**SLBM12**

## MERKMALE

Für Installationen, bei denen das Drahtseil nicht um den Stahlträger gelegt werden kann

Kann zwei Trageseilssysteme unter Einsatz jeder Ringmutter als Verankerungspunkt unterstützen

Der Montagesatz enthält Trägerklammern und Ringmuttern

Kann am oberen oder unteren Flansch von Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196852

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt; Feuerverzinkt

Flanschstärke (FT): 10 - 20 mm

Stangengröße (RS): 12


Statische Last 1 (F1): 400N

Statische Last 2 (F2): 700N

Statische Last 3 (F3): 800N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last 1 stellt eine Punktbelastung im Zentrum der Trageseilsinstallation dar. Die statische Last 2 stellt eine verteilte Zwei- oder Dreipunktlast an der Trageseilsinstallation dar. Die statische Last 3 stellt eine verteilte Vier- oder Mehrpunktlast an der Trageseilsinstallation dar.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

