

# Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A, S316, M6 Stabgröße, 6 mm



## KATALOGNUMMER

**SPRAM6S6**

## MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eri strut Schienen

Feder ermöglicht einfache Montage

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 315180

Material: Edelstahl 316 (EN 1.4401)


Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Stangengröße (RS): 6

Dicke (T): 6 mm

Drehmoment (TQ): 12 N·m

| Auszugfestigkeit |                |        |        |
|------------------|----------------|--------|--------|
| Teilenummer      | Schienenstärke |        |        |
|                  | 2,5 mm         | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRAM6xx         | 2000 N         | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx         | 3330 N         | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx        | 4890 N         | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx        | 4890 N         | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx       | 5670 N         | 5050 N | 4440 N |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

