

STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 12 mm OD

KATALOGNUMMER

STRC012CU

MERKMALE

Mit Befestigungen, Schraube und Mutter



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 574170

Material: Kupfer

Außendurchmesser (OD): 12 mm

Breite (W): 15 mm

Dicke (T): 0.6 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6

Schraubenlänge (L): 16mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

