


Teleskop-Dosenwinkel. 432–660 mm Ständerabst., 38mm 54mm 63,5 mm Anschl.- Dosen.

KATALOGNUMMER

TSGB24



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

MERKMALE

Mehrere Gerätedosen können montiert werden

Für eine einfache Identifizierung und zum Biegen eingekerbt und markiert

Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten Mess-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständern

Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher

Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt

Kann auf die Frontseite oder in das Innere des Trockenbauwandständers montiert werden

Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandständer

Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage

Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 187191

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Bolzenabstand: 432 - 660 mm

Anschlussdosentiefe: 38mm;54mm;63.5mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

