

# USC Universal-Strutmontageschiene-Klammer, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" Rohr



## KATALOGNUMMER

**USC168EG**

## MERKMALE

Besteht aus zwei Klammern, Mutter und Schraube

Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS)  
SP-58 (Typ 59)

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 712290

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 165.1 - 171.5 mm

Rohrgröße: 6"

NB/DN: 150

Breite (W): 32 mm

Dicke (T): 3 mm

Statische Last: 4000N



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

