

# VDF TORX Holz-Metall-Schraube mit TORX-Kopf, Stahl, EG, M10-Schraube, 100 mm



## KATALOGNUMMER

**VDFM10100**

## MERKMALE

Stockschraube

TORX®-Kopf

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 593350

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Schraubendurchmesser (Sc): 10

Länge (L): 100mm

A: 60 mm


C: 30 mm

TORX®: T25

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kein HEX, wenn die Länge 50,0 mm beträgt.

Kein TORX®-Kopf bei den Edelstahlschrauben.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

