

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze



KATALOGNUMMER

WBT60COHBRKT

MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

Schnelle und sichere Schnellclick-Installationsfunktionen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 820300

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Länge 1 (L1): 80 mm



Länge 2 (L2): 55.2 mm

Breite (W): 45 mm

Höhe (H): 152 mm

Lochgröße (HS): 11 mm

Statische Last: 147N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

