

Trägerklammer für Strutschienen mit Schraube, innenliegend



MERKMALE

U-Form-Klipp zur Befestigung der Montageschienenrückseite an einen Träger

Sechskantschraube inklusive

Paarweise Montage erforderlich



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)	Statische Last
ZT606HDEG	313270	Stahl	Feuerverzinkt, Elektrolytisch verzinkt	28 mm Max	30 mm	10	2900N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenträgerklammern.

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Flanschdicke die Strutmontageschienenenddicke.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

