

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss

Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen

Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör

Material: Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1
Entspricht: SMACNA HVAC-DCS



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	Lochgröße (HS)	Höhe (H)
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L2AB	196713	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, ITB
SLK3L2AB	196713	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

