

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme



MERKMALE

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.

Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern

Einfaches Aufsnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen

Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden

Material: Stahl; Spring Stahl; Polypropylen; Zinklegierung
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt; nVent CADDY Armour
Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B	C
SLK15L1DW6	196830	1.5 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L2DW6	196831	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L3DW6	196832	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L5DW6	196833	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L1DW6	196836	2 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L2DW6	196837	2 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L3DW6	196838	2 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L5DW6	196839	2 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L1DW6	196842	3 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L2DW6	196843	3 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B	C
SLK3L3DW6	196844	3 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L5DW6	196845	3 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
SLK15L1DW6	196830	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2DW6	196831	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3DW6	196832	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5DW6	196833	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L1DW6	196836	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2DW6	196837	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3DW6	196838	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5DW6	196839	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3L1DW6	196842	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L2DW6	196843	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3DW6	196844	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5DW6	196845	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L1DW6	196830	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	90 ° Max	440N
SLK2L3DW6	196838	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	90 ° Max	700N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

