

nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

Material:	Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B	C
SLS2L1	196741	2 mm	1m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)	Gewindegröße (TS)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
SLS2L1	196741	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3



Katalognummer	Artikelnummer	Größe Slot (SS)	Dicke (T)	Statische Last
SLS2L1	196741	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.

Der Verschluss für 3 mm Stahlseile ist mit den C-Schienen der Typs E1, E2, E2L, E3, E4, E5 und mit den Strutmontageschienen des Typs C mit Langloch, A mit Langloch, AS gelocht, CC mit Langloch und AA mit Langloch kompatibel.

Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

