

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmsolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Farbe: Schwarz
Temperatur: -50 to 110 °C



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
SXD014	400063	12 - 14 mm	8	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD019	400064	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD023	400065	21 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD028	400066	26 - 28 mm	20	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD035	400067	32 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD043	400068	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD052	400070	48 - 52 mm	40	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD058	589350	54 - 58 mm		M8, M10	20 mm	2 mm
SXD061	400071	57 - 61 mm	50	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD080	400074	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD091	400075	83 - 91 mm	80	M8, M10	20 mm	2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
SXD114	400077	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm	2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXD014	400063	6	27mm	1000N
SXD019	400064	6	27mm	1000N
SXD023	400065	6	27mm	1000N
SXD028	400066	6	27mm	1000N
SXD035	400067	6	27mm	1000N
SXD043	400068	6	32mm	1000N
SXD052	400070	6	32mm	1300N
SXD058	589350	6	32mm	1300N
SXD061	400071	6	32mm	1300N
SXD080	400074	6	37mm	1300N
SXD091	400075	6	40mm	1300N
SXD114	400077	6	50mm	2200N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

