

nVent CADDY In-Wand-Kabelrohr-Positionierklemme



Die nVent CADDY In-Wand-Kabelrohr-Positionierklemme ist eine intuitive, werkzeug- und schraubenlose Lösung zur schnellen und sicheren Positionierung von 20 bis 25 mm-Rohren auf nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen. Ideal für Trockenbauinstallationen, die stattfinden, bevor die Elektriker vor Ort sind, um Elektrodosen zu verdrahten – allgemein bekannt als „Hockeyschläger“-Installationen.

MERKMALE

Schnelles, einrastendes Design

Seitliche Anpassbarkeit bis zum festen Einrasten in vorgebohrten Löchern der nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen

Bohrungen auf jeder Seite zur optionalen Verschraubung mit dem nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen



Kompatibel mit den starren und flexiblen 20 und 25 mm-Rohren

Reduzierte Breite zur Aufnahme von Rohrleitungsabständen von nur 25 mm für besonders beanspruchte Bereiche

Raucharm und halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Außendurchmesser (OD)
CPC	188220	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	51mm	43 mm	53 mm	20 - 25 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

