

# PEMSA-Gitterrinne



Die PEMS A-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMS A-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.

## MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT100X100BA  | 823011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X100BG  | 823012        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X100EG  | 823010        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X100S4  | 823013        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X150BA  | 823021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X150BG  | 823022        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X150EG  | 823020        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X150S4  | 823023        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X200BA  | 823031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X200BG  | 823032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X200EG  | 823030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X200S4  | 823033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X300BA  | 823041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT100X300BG  | 823042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X300EG  | 823040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X300S4  | 823043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X400BA  | 823051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X400BG  | 823052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X400EG  | 823050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X400S4  | 823053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |

Table 2/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT100X450BA  | 823081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X450BG  | 823082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X450EG  | 823080        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X500BA  | 823061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X500BG  | 823062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X500EG  | 823060        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X500S4  | 823063        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X600BA  | 823071        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X600BG  | 823072        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X600EG  | 823070        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT100X600S4  | 823073        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100 mm   |
| WBT150X200BA  | 825031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X200BG  | 825032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X200EG  | 825030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X200S4  | 825033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X300BA  | 825041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X300BG  | 825042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X300EG  | 825040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X300S4  | 825043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X400BA  | 825051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |

Table 3/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material         | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT150X400BG  | 825052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X400EG  | 825050        |         | Kohlenstoffstahl | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT150X400S4  | 825053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X450BA  | 825081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X450BG  | 825082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X450EG  | 825080        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X450S4  | 825083        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X500BA  | 825061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X500BG  | 825062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X500EG  | 825060        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X500S4  | 825063        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X600BA  | 825071        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X600BG  | 825072        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X600EG  | 825070        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X600S4  | 825073        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X900BA  | 825091        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X900BG  | 825092        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT150X900EG  | 825090        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150 mm   |
| WBT35X100BA   | 821011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X100EG   | 821010        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |

Table 4/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT35X100S4   | 821013        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X150BA   | 821021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X150EG   | 821020        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X150S4   | 821023        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X200BA   | 821031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X200EG   | 821030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X200S4   | 821033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X300BA   | 821041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X300EG   | 821040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X300S4   | 821043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X400BA   | 821051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X400EG   | 821050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X400S4   | 821053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X60BA    | 821001        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35 mm    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT35X60EG    | 821000        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT35X60S4    | 821003        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35 mm    |
| WBT60X100BA   | 820011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X100BG   | 820012        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X100EG   | 820010        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X100S4   | 820013        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |

Table 5/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT60X150BA   | 820021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X150BG   | 820022        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X150EG   | 820020        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X150S4   | 820023        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X200BA   | 820031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X200BG   | 820032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X200EG   | 820030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X200S4   | 820033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X300BA   | 820041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X300BG   | 820042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X300EG   | 820040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X300S4   | 820043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X400BA   | 820051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X400BG   | 820052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X400EG   | 820050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X400S4   | 820053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X450BA   | 820081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X450BG   | 820082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X450EG   | 820080        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X500BA   | 820061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |

Table 6/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT60X500BG   | 820062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X500EG   | 820060        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X500S4   | 820063        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X600BA   | 820075        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT60X600BG   | 820076        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X600EG   | 820074        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X600S4   | 820077        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X60BA    | 820001        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X60BG    | 820002        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X60EG    | 820000        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60 mm    |
| WBT60X60S4    | 820003        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60 mm    |

Table 1/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X100BA  | 823011        | 100 mm     | 3.27 kg      |                                                                               |
| WBT100X100BG  | 823012        | 100 mm     | 3.27 kg      | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X100EG  | 823010        | 100 mm     | 3.27 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X100S4  | 823013        | 100 mm     | 3.27 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X150BA  | 823021        | 150 mm     | 3.45 kg      |                                                                               |
| WBT100X150BG  | 823022        | 150 mm     | 3.45 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X150EG  | 823020        | 150 mm     | 3.45 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X150S4  | 823023        | 150 mm     | 3.45 kg      | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X200BA  | 823031        | 200 mm     | 4.14 kg      |                                                                               |
| WBT100X200BG  | 823032        | 200 mm     | 4.14 kg      | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X200EG  | 823030        | 200 mm     | 4.14 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X200S4  | 823033        | 200 mm     | 4.14 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300BA  | 823041        | 300 mm     | 6.15 kg      |                                                                               |
| WBT100X300BG  | 823042        | 300 mm     | 6.15 kg      | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300EG  | 823040        | 300 mm     | 6.15 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X300S4  | 823043        | 300 mm     | 6.15 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X400BA  | 823051        | 400 mm     | 7.23 kg      |                                                                               |
| WBT100X400BG  | 823052        | 400 mm     | 7.23 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X400EG  | 823050        | 400 mm     | 7.23 kg      | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X400S4  | 823053        | 400 mm     | 7.23 kg      | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

Table 2/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X450BA  | 823081        | 450 mm     | 7.44 kg      |                                                                               |
| WBT100X450BG  | 823082        | 450 mm     | 7.44 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X450EG  | 823080        | 450 mm     | 7.44 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X500BA  | 823061        | 500 mm     | 8.34 kg      |                                                                               |
| WBT100X500BG  | 823062        | 500 mm     | 8.34 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X500EG  | 823060        | 500 mm     | 8.34 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X500S4  | 823063        | 500 mm     | 8.34 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X600BA  | 823071        | 600 mm     | 9.42 kg      |                                                                               |
| WBT100X600BG  | 823072        | 600 mm     | 9.42 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X600EG  | 823070        | 600 mm     | 9.42 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X600S4  | 823073        | 600 mm     | 9.42 kg      | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X200BA  | 825031        | 200 mm     | 6.01 kg      |                                                                               |
| WBT150X200BG  | 825032        | 200 mm     | 6.01 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                                          |
| WBT150X200EG  | 825030        | 200 mm     | 6.01 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X200S4  | 825033        | 200 mm     | 6.01 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT150X300BA  | 825041        | 300 mm     | 7.29 kg      |                                                                               |
| WBT150X300BG  | 825042        | 300 mm     | 7.29 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT150X300EG  | 825040        | 300 mm     | 7.29 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                     |
|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| WBT150X300S4  | 825043        | 300 mm     | 7.29 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X400BA  | 825051        | 400 mm     | 8.47 kg      |                                      |

Table 3/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                           |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| WBT150X400BG  | 825052        | 400 mm     | 8.47 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X400EG  | 825050        | 400 mm     | 8.47 kg      | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT    |
| WBT150X400S4  | 825053        | 400 mm     | 8.47 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X450BA  | 825081        | 450 mm     | 8.68 kg      |                                                            |
| WBT150X450BG  | 825082        | 450 mm     | 8.68 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X450EG  | 825080        | 450 mm     | 8.68 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X450S4  | 825083        | 450 mm     | 8.68 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X500BA  | 825061        | 500 mm     | 9.7 kg       |                                                            |
| WBT150X500BG  | 825062        | 500 mm     | 9.7 kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X500EG  | 825060        | 500 mm     | 9.7 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X500S4  | 825063        | 500 mm     | 9.7 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X600BA  | 825071        | 600 mm     | 10.65 kg     |                                                            |
| WBT150X600BG  | 825072        | 600 mm     | 10.65 kg     | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X600EG  | 825070        | 600 mm     | 10.65 kg     | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X600S4  | 825073        | 600 mm     | 10.65 kg     | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X900BA  | 825091        | 900 mm     | 15.98 kg     |                                                            |
| WBT150X900BG  | 825092        | 900 mm     | 15.98 kg     |                                                            |
| WBT150X900EG  | 825090        | 900 mm     | 15.98 kg     |                                                            |
| WBT35X100BA   | 821011        | 100 mm     | 1.62 kg      |                                                            |
| WBT35X100EG   | 821010        | 100 mm     | 1.62 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

Table 4/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                           |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| WBT35X100S4   | 821013        | 100 mm     | 1.61 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X150BA   | 821021        | 150 mm     | 1.76 kg      |                                                            |
| WBT35X150EG   | 821020        | 150 mm     | 1.76 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT35X150S4   | 821023        | 150 mm     | 2.12 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT35X200BA   | 821031        | 200 mm     | 2.5 kg       |                                                                               |
| WBT35X200EG   | 821030        | 200 mm     | 2.5 kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT35X200S4   | 821033        | 200 mm     | 3.04 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT35X300BA   | 821041        | 300 mm     | 3.42 kg      |                                                                               |
| WBT35X300EG   | 821040        | 300 mm     | 3.42 kg      | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT35X300S4   | 821043        | 300 mm     | 4.13 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT35X400BA   | 821051        | 400 mm     | 4.29 kg      |                                                                               |
| WBT35X400EG   | 821050        | 400 mm     | 4.29 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT35X400S4   | 821053        | 400 mm     | 5.22 kg      | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT35X60BA    | 821001        | 60 mm      | 1.2 kg       |                                                                               |
| WBT35X60EG    | 821000        | 60 mm      | 1.2 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT35X60S4    | 821003        | 60 mm      | 1.19 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT60X100BA   | 820011        | 100 mm     | 2.43 kg      |                                                                               |
| WBT60X100BG   | 820012        | 100 mm     | 2.43 kg      | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X100EG   | 820010        | 100 mm     | 2.43 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X100S4   | 820013        | 100 mm     | 2.43 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |

Table 5/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X150BA   | 820021        | 150 mm     | 2.6 kg       |                                                                               |
| WBT60X150BG   | 820022        | 150 mm     | 2.6 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X150EG   | 820020        | 150 mm     | 2.6 kg       | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X150S4   | 820023        | 150 mm     | 2.6 kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X200BA   | 820031        | 200 mm     | 3.33 kg      |                                                                               |



| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X200BG   | 820032        | 200 mm     | 3.33 kg      | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X200EG   | 820030        | 200 mm     | 3.33 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X200S4   | 820033        | 200 mm     | 3.33 kg      | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X300BA   | 820041        | 300 mm     | 5.13 kg      |                                                                               |
| WBT60X300BG   | 820042        | 300 mm     | 5.13 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X300EG   | 820040        | 300 mm     | 5.13 kg      | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X300S4   | 820043        | 300 mm     | 5.13 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400BA   | 820051        | 400 mm     | 6.21 kg      |                                                                               |
| WBT60X400BG   | 820052        | 400 mm     | 6.21 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400EG   | 820050        | 400 mm     | 6.21 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400S4   | 820053        | 400 mm     | 6.21 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X450BA   | 820081        | 450 mm     | 6.39 kg      |                                                                               |
| WBT60X450BG   | 820082        | 450 mm     | 6.39 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X450EG   | 820080        | 450 mm     | 6.39 kg      | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X500BA   | 820061        | 500 mm     | 7.35 kg      |                                                                               |

Table 6/6

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                           |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| WBT60X500BG   | 820062        | 500 mm     | 7.35 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X500EG   | 820060        | 500 mm     | 7.35 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X500S4   | 820063        | 500 mm     | 7.35 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X600BA   | 820075        | 600 mm     | 8.43 kg      |                                                            |
| WBT60X600BG   | 820076        | 600 mm     | 8.43 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X600EG   | 820074        | 600 mm     | 8.43 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X600S4   | 820077        | 600 mm     | 8.43 kg      | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X60BA    | 820001        | 60 mm      | 2.32 kg      |                                                                               |
| WBT60X60BG    | 820002        | 60 mm      | 2.32 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X60EG    | 820000        | 60 mm      | 2.32 kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X60S4    | 820003        | 60 mm      | 2.32 kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                                          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

