

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Wand- und Schieneninstallationen



IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last	Zertifizierungen
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

