

Dämmprofil aus Gummi für Strutmontageschiene



MERKMALE


EPDM-Profil- Verhindert den Kontakt zwischen Montageschiene und Lüftungskanal

Für Montageschienen geeignet

Verwendbar mit Gewindestangen bis zu M10

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
ISOSTRUT	335980	EPDM-SBR-Gummi	-50 to 110 °C	20m	8 mm	42 mm	11 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

