

Kabelschutzrohrschelle zum Einrasten mit Gewindestangen



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabel oder Kabelschutzrohr

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Inventarisierung und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser	Stangengröße	Drahtgröße	Flanschstärke
4Z34812M	171060	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

NEC® 300,11 erfordert fest zugeordnete Draht- oder Gewindestange und EC311.

4Z Teile, die auf 3/8" (M10) glatte Stange in der F2 Richtung hat eine statische Belastbarkeit von 15 lb (67 N).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

