


Speedway Kabelleiter Bogen horizontal, 90°



MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung


Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

Material: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C
CL110X150FE90HD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE90HD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm
CL110X450FE90HD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X600FE90HD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE90HD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X900FE90HD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

