

Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

MERKMALE

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Material: Stahl




SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
WBTCLSPRT12	Elektrolytisch verzinkt		15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT12BA	Elektrolytisch verzinkt	Schwarz	15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT18	Elektrolytisch verzinkt		15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT18BA	Elektrolytisch verzinkt	Schwarz	15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT24	Elektrolytisch verzinkt		15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT24BA	Elektrolytisch verzinkt	Schwarz	15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg

Katalognummer	Oberfläche	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
WBTCLSPRT6	Vorverzinkung		15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT6BA	Vorverzinkung	Schwarz	15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT8	Vorverzinkung		15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg
WBTCLSPRT8BA	Vorverzinkung	Schwarz	15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

