


# Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

## MERKMALE

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


**Farbe:** Schwarz  
**Material:** Polymer

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) | Seiten enthalten | Stückgewicht |
|---------------|----------|------------|-----------|------------------|--------------|
| WBTFORM06BA   |          | 143 mm     | 3048mm    | Nein             | 0.03 kg      |
| WBTFORM08BA   |          | 193.8 mm   | 3048mm    | Nein             | 0.04 kg      |
| WBTFORM12BA   |          | 295.4 mm   | 3048mm    | Nein             | 0.06 kg      |
| WBTFORM18BA   |          | 447.8 mm   | 3048mm    | Nein             | 0.09 kg      |
| WBTFORM24BA   |          | 600.2 mm   | 3048mm    | Nein             | 0.12 kg      |
| WBTFORM2X12BA | 50.8 mm  | 295.4 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.08 kg      |
| WBTFORM2X18BA | 50.8 mm  | 447.8 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.11 kg      |
| WBTFORM2X24BA | 50.8 mm  | 600.2 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.14 kg      |
| WBTFORM2X4BA  | 50.8 mm  | 92.2 mm    | 3048mm    | Ja               | 0.04 kg      |
| WBTFORM2X6BA  | 50.8 mm  | 143 mm     | 3048mm    | Ja               | 0.05 kg      |
| WBTFORM2X8BA  | 50.8 mm  | 193.8 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.06 kg      |
| WBTFORM4X12BA | 101.6 mm | 295.4 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.1 kg       |
| WBTFORM4X16BA | 101.6 mm | 397 mm     | 3048mm    | Ja               | 0.12 kg      |
| WBTFORM4X18BA | 101.6 mm | 447.8 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.13 kg      |
| WBTFORM4X24BA | 101.6 mm | 600.2 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.16 kg      |
| WBTFORM4X4BA  | 101.6 mm | 92.2 mm    | 3048mm    | Ja               | 0.06 kg      |

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) | Seiten enthalten | Stückgewicht |
|---------------|----------|------------|-----------|------------------|--------------|
| WBTFORM4X6BA  | 101.6 mm | 143 mm     | 3048mm    | Ja               | 0.07 kg      |
| WBTFORM6X12BA | 152.4 mm | 295.4 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.12 kg      |
| WBTFORM6X18BA | 152.4 mm | 447.8 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.16 kg      |
| WBTFORM6X24BA | 152.4 mm | 600.2 mm   | 3048mm    | Ja               | 0.18 kg      |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

