

Handhabung, EAT



Der ergonomische nVent HOFFMAN Montagetisch mit einstellbarer Höhe und mehrwinkliger Schwenkung macht es für Arbeiter einfacher und bequemer, elektrische Schalttafeln zu montieren und zu verdrahten.

Das ergonomische Design reduziert unnötige Körperbewegungen, minimiert die Anstrengung und das Heben und verbessert den Zugang zu den Komponenten. Ob stehend oder sitzend, können Arbeiter Schaltschränke ergonomisch in der Position einrichten, die ihnen am besten entspricht. Die Rahmen können um bis zu 90 Grad geneigt werden, sodass die Arbeiter alle Komponenten einfach auf der Montageplatte montieren und von der Seite in den Schaltschrank schieben können.

MERKMALE

Mehr Arbeitskomfort und Sicherheit

Bessere Organisation und mehr Effizienz

Elektrische Bedienung, mehrwinkliger Schwenkung (0–90°), höhenverstellbar.

Tragfähigkeit: 350 kg.

Mit der Montagerahmenerweiterung kann eine maximale Arbeitsbreite von 2230 mm erreicht werden.

Delivery: Assembly table base frame

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Hub	Breite	Tiefe	Winkel	Nutzlast
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.