

Vorgeprägter Flansch | Wandgehäuse, AFK



Die für die Kabeleinführungen erforderlichen Öffnungen können leicht aus dieser Stahlflanschplatte herausgeklopft werden.

MERKMALE

Beschreibung: Flansch mit vorgeprägten Ausbrüchen gemäß Tabelle.

Material: 1,4 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Dicke:	1.4mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Aussparungsmuster	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung
AFK11R5	242m m	128m m	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK11SR5	242m m	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK12R5	242m m	128m m	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK21R5	342m m	128m m	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK21SR5	342m m	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S	310mm
AFK22R5	342m m	128m m	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK31R5	442m m	128m m	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Aussparungsmuster	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S	410mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

