

Seitenwände in hygienischem Design, SPMHD



Die Seitenwände verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten oder Partikeln in den Schaltschrank und schützen so die elektrischen Komponenten im Inneren. Abgedichtet durch eine aus einem Stück geformte blaue Silikondichtung. Die Seitenwände werden mit an der Innenseite angeschweißten Bolzen befestigt, um vollständig glatte Außenflächen zu gewährleisten und damit Hygienierisiken zu vermeiden.

MERKMALE

Eine aus einem Stück geformte, abnehmbare blaue Silikondichtung mit profilierten Ecken sorgt für eine sichere Abdichtung und lässt sich leicht austauschen, reinigen, warten und anbringen. Das Silikon entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600.

400er vorgeschliffener Edelstahl, auf Ra < 0,8 µm poliert

Entspricht IP66/69 | TYP 4X, 12, 13 | IK10

Verpackungseinheit: Zwei Platten mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Material	Dicke	Gehäusematerial
SPMHD1805	1760mm	446mm	Edelstahl 304	1.5mm	Edelstahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.