

# Nivellierfüße, LF


Mit diesen verstellbaren Füßen kann der Schrank nivelliert und bei Bedarf seine Höhe bis zu 30 mm eingestellt werden.

## MERKMALE

Beschreibung: Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, werden direkt an den Schrankrahmen montiert. Verstellhöhe: 30 mm. M12 Gewinde.

Max. Traglast: 3000 N je Fuß.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Material               | Oberfläche |
|---------------|------|--------|-------|----------------|------------------------|------------|
| LF430         | 67mm | 48mm   | 48mm  | Freistehend    | Kunststoff, Kunststoff | Mühle      |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.