

Monitorboden, SHM



Dieser Boden ist höhenverstellbar und ermöglicht anhand eines Klemmsatzes eine sichere Befestigung von Monitoren. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schanks sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Befestigung direkt am Schrankrahmen. Der Monitor wird mit Klammern fixiert.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided

The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame

The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted

The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots

It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed

Mounting Plate Width (mm): 509

Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755

Material: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Dicke: 2mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite Montageplatte	Breite	Tiefe	Max. Montagetiefe	Gehäusematerial
SHM0606	509mm	600mm	600mm	555mm	Baustahl
SHM0608	509mm	600mm	800mm	755mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

