

Bedienerschnittstellenschrank, OICE-SS



Die Bedienerschnittstellenplatte OICE-SS aus Edelstahl verfügt über ein vorgearbeitetes Lochmuster, das die Positionierung auf einem Schwenkarm erleichtert. Mit den strengen Schutzarten IP66 und NEMA 12 und 4x kann der Schrank in Umgebungen eingesetzt werden, die ein hygienisches Design erfordern.

MERKMALE

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl. Gehäuse: 1,5 mm. Tür für AISI 304L: 1,5 mm; bei Schränken mit einer Höhe oder Breite ab 600 mm: 2 mm. Montageplatte: verzinkter Stahl, 2 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt, Verstärkungsplatte im Dach des Schrankes montiert.

Rücktür: Aus einem Stück gekantet. Aufmontiert, mit 130-Grad-Öffnung. Verdeckte Scharniere aus AISI 304 Edelstahl mit unverlierbarem Stift. Kann mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Eine eingespritzte Polyurethandichtung sorgt für die richtige Abdichtung.

Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich und schwingungsdämpfendem Mechanismus. Bei Schränken mit einer Höhe von 600 mm: zwei Schlösser.

Schutzart: Entspricht IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Schrank mit Tür, Doppelbart-Kunststoffschlüssel (3 mm) und Montagezubehör.

Die Rücktür verfügt über integrierte Bolzen, die mit den MMDP-Montageprofilen aus dem nVent Hoffman Portfolio kompatibel sind und eine einfache Installation von internem Zubehör sowie ein optimiertes Platzmanagement ermöglichen.

Material: Edelstahl 304; Edelstahl 316L

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Systemkompatibilität	Gewicht
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Edelstahl	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Edelstahl	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Edelstahl	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Edelstahl	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Edelstahl	3kg

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Systemkompatibilität	Gewicht
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Edelstahl	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

