

Polyamid Kabelverschraubung | Wandgehäuse, CPG



Die Kompression jedes in dieser Kabelverschraubung montierten Kabels kann eingestellt werden. Die Befestigung erfolgt mit einer Sicherungsmutter, die als Zugentlastung fungiert und einen hohen Schutz bietet.

MERKMALE

Beschreibung: Kabelverschraubung, bekannt für eine hervorragende Zugentlastung bei Einhaltung eines hohen Schutzgrades.

Material: Körper aus Polyamid PA6, Dichtung aus Neopren.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +100°C.

Entflammbarkeit: V-2 gemäß UL94.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 66

Material: Polyamid 6; Neopren
Oberfläche: Glatt
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Gewindegröße
CPG12	31mm	15mm	17mm	Baustahl	Wandschränke	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Baustahl	Wandschränke	M16 x 1.5

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Gewindegröße
CPG20	40mm	24mm	26mm	Baustahl	Wandschränke	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Baustahl	Wandschränke	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Baustahl	Wandschränke	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Baustahl	Wandschränke	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Baustahl	Wandschränke	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Baustahl	Wandschränke	M63 x 1,5

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

