


Klemmengehäuse, Stahlblech, STE



Die Klemmengehäuseserie STE von nVent HOFFMAN aus Stahlblech erfüllt IP66 und ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Die Stahlblechgehäuse sind gut für anspruchsvolle Innenumgebungen geeignet. Die Schutzart IP66 bedeutet, dass kein Wasser und Staub in das Gehäuse eindringen kann, sodass elektrische Geräte und Komponenten im Inneren geschützt sind und Ausfälle und unnötige Ausfallzeiten vermieden werden. Die schlanke Gehäusekonstruktion spart Platz, während das 180-Grad-Türscharnier einfachen Zugang für Bediener und routinemäßige Wartungsarbeiten bietet. Die Gehäuse verfügen außerdem über ein Standardschloss für mehr Sicherheit.

MERKMALE

Material: 1,2 mm Stahlblech

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt. Vier Löcher mit 8,5 mm Durchmesser zur Wandmontage. Vier M6 x 13-Bolzen für die Befestigung der Bodenprofile/Montageplatte.

Tür: Mit den robusten 180-Grad-Zamak-Scharnieren lässt sich die leicht zu montierende Tür mit Links- oder Rechtsanschlag montieren. Eine eingespritzte Polyurethan-Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung.

Dichtung: Dichtung aus eingespritztem Polyurethan.

Schloss: Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich und schwingungsdämpfendem Mechanismus.

Erdung: M8 x 18-mm-Erdungsbolzen in Gehäuse und Abdeckung, M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungsetiketten.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035

Lieferumfang: Gehäuse, Tür, Scharnier, Schloss, 3-mm-Doppelbart-Kunststoffschlüssel und Montagezubehör

Die Montageplatte (BMP), DIN-Profil (BDR) und Aufmontageprofile (BPP) müssen separat bestellt werden, um die Installation abzuschließen.

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.