

Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, mit Management, Double Full-Size (PM EMMC) Double Full-Size

KATALOGNUMMER

11098-547



Das MTCA-Netzteil 600 ist ein außergewöhnlich effizientes Powermodul (PM) für MicroTCA-Anwendungen. Diese 600-W-Stromversorgung ist die effizienteste, die in dem Format mit doppelter Breite in voller Größe erhältlich ist. Die in das PM integrierte Managementsteuerung macht es ideal geeignet für komplexe Kommunikationssysteme, die mit Prozessoren der neuesten Generation laufen, sowie für eine erhöhte Anzahl von AMC-Modulen. Das MTCA-Netzteil 600 liefert den erforderlichen Strom für 12 AMCs, 2 Kühleinheiten (CUs) und 2 MicroTCA Carrier Hubs (MCHs).

MERKMALE

Doppelte Höhe bei voller Breite



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leistungsversorgung

Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil

Passt zu: MicroTCA-Systeme

Eingangsspannung AC: 90 – 264V

Strom: 600W

Anzahl Ausgangsspannungen: 2

Spannung 1: 12V

Strom 1: 6.8A

Spannung 2: 3.3V

Strom 2: 0.18A

Breite Gestell: 6HP

Tiefe: 186.65mm

Höhe: 148.3mm

Nettogewicht: 1.315kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ausgangsdaten für Ta = -25 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 20 cfm.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.