

Edge PDU mit 48 V DC, 4 x 35 A und 4 x 60 A

KATALOGNUMMER

21280-002



Die nVent Edge-DC-48VDC-Stromverteilungseinheit (DCDU) wurde entwickelt, um eine effiziente, sichere und zuverlässige Stromverteilung für Telekommunikations- und Edge-Computing-Umgebungen zu gewährleisten. Sie bietet optimale Leistung und Schutz für Ihre kritische Infrastruktur.

MERKMALE

Hohe Leistungskapazität: Robuster Eingang mit 250 A, 48 V DC

Blind steckbar: Unterstützt geschaltete und gemessene DC-Module von 10 A bis 60 A

Schutzschalter-Auslösealarm: Sofortige Benachrichtigung zur Verbesserung der Reaktionszeiten

Konformität mit Industriestandards: UL/CE-zertifiziert

Hot-Swap-fähige Trennschalter mit präziser Messung: Für Energie, Leistung, Strom und Spannung auf Eingangs- und Geräteebe

Granulare Steuerung mit Umschaltung auf Geräteebe: Verwaltung einzelner Geräte für optimale Performance

Abrechnungsklassen-Überwachung: Identifizierung potenzieller Systemausfälle

Intelligentes Warnsystem: Informiert über Überstrom, Überspannung, Unterspannung und andere Schwellenwertüberschreitungen

Controller-Schnittstelle: TCP- oder IP-Netzwerkverbindung

Lokales Management: Mit Drucktaste am Frontpaneel zum Umschalten des Modulausgangs. Die LED für den Paneelstatus zeigt dem lokalen Benutzer schnell Modulinformationen an



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzverteiler

Schutzschalter: - 48 VDC 60 Amp; - 48 VDC 35 Amp

Anzahl Schutzschalter: 8

Tiefe: 410mm

Eingangsspannung DC: -48V min

Messtyp: Auslass

Anzahl der geschalteten Ausgänge: (4) 60 A; (4) 35 A

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 84HP

Bemessungsstrom: 250A

Typ: - 48 V DCDU

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die genaue Konfiguration entnehmen Sie bitte der Liefertabelle.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.