


Linsenkopfschraube, Torx 8, selbstsichernd, M2,5 x 9,3 mm, Stahl verzinkt; 100 Stück

KATALOGNUMMER

21500-039



Torx-Schrauben mit Flachkopf in verschiedenen metrischen Gewinden und Längen. Mit optionalen Funktionen wie GND-Erdungsfunktion oder „vorbeschichtetem Gewinde“.

Linsenkopfschraube, Torx, Stahl, verzinkt, M2,5 x 6 (Teilweise beschichtetes Gewinde, um zu verhindern, dass sich die Schraube aufgrund von Vibrationen von selbst löst)

MERKMALE

Linsenkopfschraube mit Torx, selbstsichernd. Zur zusätzlichen Anschraubung von Führungsschienen an Modulschienen Typ, H und R

The star-shaped head prevents cam-out



PRODUKTMERKMALE

Länge: 9.3mm

Oberfläche: Verzinkt

Anzahl Verpackungen: 100

Gewindegröße: M2.5

Material: Stahl

Produkttyp: Schraube

Typ: Linsenkopfschraube

Passt zu: Frontplatten; Modulschienen, Typ H; Modulschienen, Typ R

Bruttogewicht: 0.037kg

Gewindelänge: 9.3mm

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Drehmoment max. 0,2 NM.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

